



Vakum jeneratörü

VN-10-L-T3-PI4-VI4-RI4

Ürün numarası: 193583

FESTO

Standart, yüksek emiş, genişlik 14 mm, dişi dişli T-şeklinde.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Nominal genişlik, nozul | 0,95 mm |
| Valf dilimi genişliği | 14 mm |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Ejektörün karakteristiği | Yüksek emiş debisi Standart |
| Tasarım yapısı | T-Formlu |
| Maks. emiş için çalışma basıncı | 4 bar |
| Çalışma basıncı | 1 ... 8 bar |
| Nominal çalışma basıncı | 6 bar |
| Atmosfere göre maks. emiş | 62,7 l/min |
| Nominal çalışma basıncında hava besleme zamanı | 0,46 s |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün değil |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 1 - Düşük paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Kullanım havası sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Max. Sıkma torku | 0,5 Nm |
| Ürün ağırlığı | 22 g |
| Bağlantı şekli | geçiş delikli Aksesuarlı |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/8 |
| Pnömatik bağlantı 3 | G1/8 |
| Vakum bağlantısı | G1/8 |
| Malzeme, bağlantı dişi | Dövme alüminyum alaşım, anotlanmış |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, alıcı nozul | POM |
| Malzeme, muhafaza | POM-kuvvetlendirilmiş |
| Malzeme, verici nozul | İşlenmiş alüminyum alaşım |