


Kısmalı valf GRO-QS-3

Ürün numarası: 193971

FESTO

Çek valf fonksiyonu yok.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Kısmalı fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	QS-3
Pnömatik bağlantı 2	QS-3
Ayarlama elemanı	Tırtırlı vida
Bağlantı şekli	Ön panel montajı geçiş delikli Aksesuarlı Seçenekler:
Kısmalı yönündeki standart nominal debi	85 l/min
Çek valf yönündeki standart nominal debi	120 l/min
Çalışma basıncı	0 ... 10 bar
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	12 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, tırtıl başlı vida	PA-kuvvetlendirilmiş
Malzeme, ayar vidası	Yüksek alımlı çelik