

H-PortalAlan Portalı EXCH-60-

Ürün numarası: 1939785

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	60
Montaj konumu	dikey yatay
Tasarım	Alan portalı
Çalışma basıncı	8 Bar
Maks. ivmelenme, yatay	50 m/s ²
Maks. ivmelenme, dikey	30 m/s ²
Maks. hız, yatay	5 m/s
Maks. hız, dikey	3 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,1 mm
Devreye girme süresi	100%
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB makine direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Birleşik Krallık makine düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Bağıl nem	% 0 - 90 yoğuşmayan
Ses basınç seviyesi	81 000007
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	10 °C...50 °C
Maksimum dinamikte nominal yük	6 kg
Montaj türü	bağlantı takımı ile ayar bağlantı parçası ile kanal somunları ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu