



Yassı silindir DZF-1/2"- -P-A-S2

Ürün numarası: 194112

FESTO

Dönmeyen, pozisyon algılaması için, son konumlarda elastik yastıklama halkaları. Çeşitli montaj opsiyonları, ilave montaj komponentleriyle veya değil.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Strok | 0,04 ... 8 " |
| Piston çapı | 1/2" |
| Piston kolunun maks. açılma sapması +/- | 2,5 deg |
| Yastıklama | P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Dönmeye karşı koruma/Yatak | Oval piston |
| Mpa işletim basıncı | 0,16 ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı | 1,6 ... 10 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -20 ... 80 °C |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş | 51 N |
| 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış | 51 N |
| Pnömatik bağlantı | 10-32 UNF-2B |
| Malzeme, kapak | Alüminyum |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | FPM TPE-U(PU) |
| Malzeme, muhafaza | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Malzeme, piston mili | Yüksek alışımlı paslanmaz çelik |