


Yassı silindir DZF-2 1/2"" - -A-P-A-S2

Ürün numarası: 194259

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Strok | 0,04 İNÇ...13 İNÇ |
| Piston çapı | 2 1/2 " " |
| Piston milinin maks. dönüş açısı +/- | 0.4 drc |
| Sönümleme | Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Dönmeye karşı koruma/kılavuz | Oval piston |
| Çalışma basıncı | 0.1 MPa...1 MPa 1 Bar...10 Bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...80 °C |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş | 1682 N |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme | 1682 N |
| Pnömatik bağlantı | 1/4 NPT |
| Kapak malzemesi | Alüminyum |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | FPM TPE-U(PU) |
| Gövde malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |
| Piston mili malzemesi | yüksek alaşımlı çelik |