



Yassı silindir

DZF-2 1/2"-10"-A-P-A

Ürün numarası: 194272

FESTO

Dönmeyen, pozisyon algılaması için, son konumlarda elastik yastıklama halkaları. Çeşitli montaj opsiyonları, ilave montaj komponentleriyle veya değil.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	10 "
Piston çapı	2 1/2"
Piston kolunun maks. açısal sapması +/-	0,4 deg
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma şekli	çift etkili
Dönmeye karşı koruma/Yatak	Oval piston
Mpa işletim basıncı	0,1 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	1.682 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	1.870 N
0 mm strokda hareket eden kütle	337 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	40 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	25 g
0 mm strokda ana ağırlık	1.379 g
Pnömatik bağlantı	1/4 NPT
Malzeme, kapak	Alüminyum
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı çelik