

# Basınç regülatörü LRS-1/8-D-O-MINI



Ürün numarası: 194604

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Kilitlenebilir ayarlama kafası ile, çalışma basıncı 12 bar a kadar.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer   |
|--|---|
| Büyükklük                                | Mini  |
| Seri                                     | D   |
| Tetikleme güvenliği                      | Anahtarlı döner düğme   |
| Montaj pozisyonu                         | İstenildiği gibi  |
| Tasarım yapısı                           | direkt kumandalı membranlı regülatör                                |
| Ayar fonksiyonu                          | Çıkış basıncı sabit<br>Ön basınç dengeleyicili<br>Sekonder egzostlu |
| Basınç göstergesi                        | G1/8 için hazırlanmış   |
| Çalışma basıncı                          | 1 ... 16 bar  |
| Basınç ayar aralığı                      | 0,5 ... 12 bar  |
| Max. Basınç histeresis değeri            | 0,2 bar   |
| Standart nominal debi                    | 800 l/min   |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]<br>Asal gazlar         |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)            |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 2 - Ortalama paslanma   |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı        | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]<br>Asal gazlar         |
| Kullanım havası sıcaklığı                | -10 ... 60 °C   |
| Çevre sıcaklığı                          | -10 ... 60 °C   |
| Ürün ağırlığı                            | 450 g   |
| Bağlantı şekli                           | Ön panel montajı<br>Hat döşeme<br>Aksesuarlı                        |
| Pnömatik bağlantı 1                      | G1/8  |
| Pnömatik bağlantı 2                      | G1/8  |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun  |
| Malzeme, bağlantı plakası                | Çinko pres döküm  |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları         | NBR   |
| Malzeme, muhafaza                        | Çinko pres döküm  |