



# Regülatör LRS-1/8-G-7

Ürün numarası: 194695  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Manometresiz, kilitlenebilir regülatör kafalı.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tetikleme güvenliği	Anahtarlı döner düğme
Montaj konumu	istenildiği gibi
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu
Basınç göstergesi	G1/8" hazırlanmış
Çalışma basıncı	1 ... 20 bar
Basınç ayar aralığı	0,5 ... 7 bar
Max. Basınç histeresis değeri	0,2 bar
Standart nominal debi	700 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	420 g
Bağlantı şekli	Ön panel montajı Hat döşeme Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Pirinç