

T-Hortum Baęlantı Elemanı TCN-M5-PK-2

Ürün numarası: 19525

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Deęer |
|---|--|
| Nominal genişlik | 1.3 mm |
| Vida dişli muyluda conta türü | Sızdırmazlık halkası |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.95 Bar...10 Bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yaęlı işletim mümkün (dięer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Pnömatik baęlantı 1 | Erkek diş M5 |
| Pnömatik baęlantı 2 | dış çapı Ø 3 mm olan hortum için |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Gövde malzemesi | Çelik Çinko pres döküm |