


# Perde Geçiř Rakoru (Nipel Baęlantılı) SCN-PK-2

Ürün numarası: 19528

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deęer
Nominal genişlik	1.5 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 Bar...10 Bar
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı iřletim mümkün (dięer iřletimde gerekli)
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Pnömatik baęlantı 1	dıř çapı Ø 3 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Alüminyum
Somun malzemesi	Çelik, galvanize