

# Plastik hortum PLN-10X1,5-SW

Ürün numarası: 195283

FESTO

Kimyasal maddelere ve hidrolize dayanıklı.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                    | Değer   |
|--|---|
| Dış çap                                    | 10 mm   |
| Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı | 57 mm   |
| İç çap                                     | 7 mm  |
| Min. Bükme radyusu                         | 22 mm   |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı            | -0,095 ... 1,4 MPa<br>-0,95 ... 14 bar<br>-13,775 ... 203 psi   |
| Çalışma basıncı açıklaması                 | Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa  |
| Müsaade edilebilirlik                      | TÜV   |
| Sertifika yayınlayan bölüm                 | B 013277 0506 00  |
| Kullanım havası                            | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]<br>Su (sıvı, buzsuz)   |
| PWIS uygunluğu                             | VDMA24364-B2-L  |
| Temizlik seviyesi                          | Bu ürün statik bir nesnedir; doğru kullanıldığında aktif partikül oluşumu mümkün değildir.<br>Ürünü temiz oda ortamında kullanmadan önce temizleyin ve doğru kurulduğundan emin olun. |
| Gıdalar için güvenli                       | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın   |
| Çevre sıcaklığı                            | -30 ... 80 °C   |
| Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı               | 0,0375 kg/m   |
| Pnömatik bağlantı                          | Geçmeli bağlantı dış çapı 10 mm için  |
| Renk                                       | Siyah   |
| Malzeme hakkında not                       | RoHS'a uygun  |
| Malzeme, hortum                            | PE  |