


Bus düğümü CPX-FB6

Ürün numarası: 195748
Üretimden kalkacak ürün

CPX modüler elektriksel terminal için.

İmalattan kalkan tip. 2027'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Protokol	Interbus
Ölçüler W x L x H	(bağlantı bloğu dahil) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Ürün ağırlığı	125 g
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş PC
Ürüne özgü LED gösterge	M: Değiştirme, parametrelendirme PL: Yük beslemesi Not: Elektronik elemanları besleme, sensör besleme SF: system error
Bus' a özgü LED gösterge	BA: Bus aktif RC: Remotebus Check RD: Remotebus Disable TR: Transmit/Receive UL: Çalışma gerilimi
Cihaza özel diyagnostik	Kanal ve modül oryantasyonlu diyagnostik Düşük gerilim modülleri Diyagnostik belleği
Kontrol elemanları	DIL anahtarı
Fieldbus arabirimi	Montaj için 2 x Sub-D fiş 2x M12x1, 5-pin, B-kodlu Sub-D soket ve fiş, 9-pin
Girişler için max. adres hacmi	12 Byte
Çıkışlar için max. adres hacmi	12 Byte
Parametreleri konfigüre etmek	Diyagnostik tutumu Tehlike önleme tepkisi Kanalların zorlanması Sinyal kurulumu Sistem parametreleri
Veri iletim hızı	500, 2000 kbit/s
Ek fonksiyonlar	- PCP kanalı üzerinden döngüsel olmayan veri erişimi Fieldbus üzerinden kanala özgü diyagnostikler Fieldbus üzerinden normal metinde devreye alma parametrelendirmesi Sistemin durumu proses verileri kullanılarak temsil edilebilir Operatör üniteleri için ilave diyagnostik arayüzü
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimindeki gerçek akım tüketimi	Typ. 200 mA