


Yuvarlak silindir DSNU-40-250-P-A

Ürün numarası: 195998

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	250 mm
Piston çapı	40 mm
Piston mili dış ölçüsü	M12x1,25
Sönümleme	Esnek sökükleme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Piston Piston mili Silindir boru
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	0.1 MPa...1 MPa 1 Bar...10 Bar
Çalışma şekli	çift etkili
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, geri dönüş	633,3 N
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	752,9 N
Hareketli kütle	630 Gram
Ürün ağırlığı	1261 Gram
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum合金
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Piston mili malzemesi	yüksek alaşımılı çelik
Silindir borusu malzemesi	yüksek alaşımılı paslanmaz çelik