


Açma-Kapama Valfi HE-N1/2-LO

Ürün numarası: 197130

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Hava tahliye fonksiyonu	kısılamaz
Kontrol türü	doğrudan
Çalışma basıncı	1 Bar...10 Bar
C değeri	28.13 000022
b değeri	0.28
Standart anma debisi	6200 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Montaj türü	vidalanabilir
Montaj konumu	herhangi bir
Akış yönü	tersine çevrilemez
Ürün ağırlığı	1100 Gram
Pnömatik bağlantı 1	1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 3	1 NPT
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm