


Manifold BlođuBađlantı Blođu MHP1-P6-2-PI

Ürün numarası: 197219

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deđer
Maks. valf yeri sayısı	6
Çalışma basıncı	0 Bar...8 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yađlı işletim mümkün (diđer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Bađlantı plakası montaj türü	geçiş deliđi ile
Valf montaj türü	diđi diđ ile
Pnömatik bađlantı 1	M7
Bađlantı plakası malzemesi	Dövme alüminyum alaşım