

# Tandem silindir

## ADVUT-40x3- -P-A-S6

Ürün numarası: 197285


FESTO

Temassız algılama için, kaynak ortamına uygun versiyon.  
FUA:... flans montajı, kenar kapagina ve sadece bu ürünle monte edilebilir. Piston kolunun ucundaki diş ölçüsü için somun dahil edilmistir.

Products to be discontinued. Available until 2010.



Temsili örnek



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 150 mm
Piston çapı	40 mm
Yastıklama	P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Montaj konumu	istenildiği gibi
Çalışma şekli	çift etkili
Piston kolu ucu	Dişi diş
Tasarım yapısı	Piston Piston kolu Profil boru
Konum algılama	For proximity sensor
Versiyonlar	S6: max 120 °C ortam sıcaklığına dayanıklı sızdırmazlık elemanı
Çalışma basıncı	1,4 ... 10 bar
Kullanım havası	Kurutulmuş hava, yağlı veya yağsız
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	0 ... 120 °C
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	633 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	2.020 N
Bağlantı şekli	Seçenekler: Aksesuarlı Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	M5
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	FPM
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik