


Yatak mesnedi CRLMC-50

Ürün numarası: 197322

FESTO

CRHD için



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	50
Standarda dayalı	ISO 15552 (öncesinde VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-40 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	254 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sabitleyici	elektroliz ile parlatılmış Yüksek alıřımlı çelik
Malzeme, yatak	Plastik