

Valf grubu MH1

Ürün numarası: 197334

FESTO

Minyatür valfli.



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	2/2 kapalı, tek durumlu 3/2 kapalı, tek durumlu 3/2 açık tek durumlu
Valf ölçüsü	10 mm
Maks. standart nominal debi miktarı	10 mm'de 10 l/dk
Çalışma basıncı	-0,9 ... 8 bar
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Recognized (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
Sertifika yayınlayan bölüm	UL MH19482
Nominal genişlik	0,9 mm
Egzost hava fonksiyonu	kısılabilir
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Tasarım yapısı	Yay geri getirmeli popet valf
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Kumanda şekli	direkt
Sinyal durum göstergesi	LED
Vakumda kullanılabilir	evet
Nominal çalışma gerilimi AC	24 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V 5 V 12 V
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 40 °C
Koruma sınıfı	IP40 IP65
Çevre sıcaklığı	-5 ... 40 °C
Elektriksel bağlantı	Tekli bağlantı Multipin
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Tetikleme şekli	elektriksel
Valf yerlerinin max. sayısı	24
Valf adası yapısı	Sabit mandal