

Spiral Hortum PUN-4X0,75-S-1-BL

Ürün numarası: 197588

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------|--|
| Çalışma uzunluğu | 1 m |
| Dış çap | 4 mm |
| Blok uzunluğu | 0.284 m |
| İç çap | 2.6 mm |
| Sarma çapı | 25 mm |
| Sargı sayısı | 45 |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.95 Bar...10 Bar |
| Ruhsat | TÜV |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş | B 013277 0506 00 |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -35 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 27 Gram |
| Pnömatik bağlantı | dış çapı Ø 4 mm olan soket bağlantısı için rakor somunlu iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için |
| Renk | mavi |
| Shore sertliği | D 52 +/-3 |
| Hortum malzemesi | TPE-U(PU) |