

Eksenel kit EAMM-A-P8-38A-40P

Ürün numarası: 1986292

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Aktarılabılır tork	12.5 Nm
Ürün ağırlığı	110 Gram
Aktüatör arayüz kodu	P8-38A
Arayüz kodu motor In	40P
Kaplin yuvası arayüz kodu	38A.2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu