

Somun MCK-PK-3

Ürün numarası: 205254

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Dişi dış M6x0,75
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0 MPa...1 MPa 0 Bar...10 Bar 0 000032...145 000032
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Pnömatik bağlantı 1	dış çapı Ø 4 mm olan hortum için Rakor somunlu iç çapı Ø 3 mm olan geçmeli nipel için
Somun malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu