



# Kontrol kablosu NEBC-S1H15-E-5.0-N-LE15

Ürün numarası: 2052918  
Üretimden kalkacak ürün

İmalattan kalkan tip. 2023'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Uygun olduğu standart	DIN 47100
Kablo tanımlaması	Tanımlama etiket taşıyıcısız
Elektriksel bağlantı 1, fonksiyon	Saha cihazı tarafı
Elektriksel bağlantı 1, tasarım	Köşeli
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı tipi	Erkek soket
Elektriksel bağlantı 1, kablo çıkışı	Düz
Elektriksel bağlantı 1, bağlantı teknolojisi	Sub-D
Elektriksel bağlantı 1, pin/kablo sayısı	15
Elektriksel bağlantı 1, dolu pin/kablo sayısı	15
Elektriksel bağlantı 1, montaj tipi	2x Cıvata 4-40 UNC-2A
Elektriksel bağlantı 2, fonksiyon	Kontrolör tarafı
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı tipi	Kablo
Elektriksel bağlantı 2, bağlantı teknolojisi	Açık uç
Elektriksel bağlantı 2, pin/kablo sayısı	15
Elektriksel bağlantı 2, dolu pin/kablo sayısı	15
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Kablo uzunluğu	5 m
Kablo özelliği	Zincir bağlantı hattı için uygun
Eğilme yarıçapı, sabit kablo montajı	≥ 33 mm
Kablo çapı	6,6 mm
Kablo yapısı	18x0,14
İletken- ve nominal kesit	0,14 mm <sup>2</sup>
Damar sonları	Tel halkası
Koruma sınıfı	IP50
Koruma sınıfı hakkında açıklama	monte edilmiş durumda
Çevre sıcaklığı	-30 ... 80 °C
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-30 ... 80 °C
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EU-RoHS-RL uyarınca
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	UK RoHS talimatlarına göre
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)
Kablo gövdesinin rengi	gri