

Rakor somunu MCK-PK-6-KU

Ürün numarası: 211292

FESTO

Polimerik tasarım.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	Dişi diş M12x1
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	0 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	0 ... 145 psi
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Pnömatik bağlantı 1	8 mm hortum dış çapı için somunlu çengel konnektör iç çapı 6 mm için
Malzeme, rakor somunu	POM
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun