

# Metal örgülü siperli hortum P-19-SW

Ürün numarası: 2235  
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2018'e kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	31 mm
Debi miktarı için gerekli eğilme yarı çapı	200 mm
İç çap	19 mm
Min. Bükme yarıçapı	60 mm
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:~:]
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Uzunluğa bağlı ürün ağırlığı	0,649 kg/m
Pnömatik bağlantı	für Stecktülle Innen-Ø 19 mm
Renk	Siyah
Shore sertliği	A 71 +/- 5
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Hortum için malzeme bilgisi	EPDM SBR