


# Flanşlı manometre FMA-63-0,25-C

Ürün numarası: 225783

FESTO

Bar ve psi cinsinden gösterge üniteli.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer                       |
|--|-----------------------------|
| Gösterge aralığı [bar]                   | 0 ... 0,25 bar              |
| Gösterge aralığı                         | 0 ... 3,6 psi               |
| Uygun olduğu standart                    | EN 837-3                    |
| Manometre çapı                           | 63                          |
| Bağlantı şekli                           | Ön panel montajı            |
| Kullanım havası                          | Sıvı ortam<br>Gaz ortam     |
| Çalışma basıncı                          | 0 ... 0,25 bar              |
| Değişken yük faktörü                     | 0,9                         |
| Sürekli yük faktörü                      | 0,75                        |
| Ölçme hassasiyeti sınıfı                 | 1,6                         |
| Koruma sınıfı                            | IP43                        |
| Kullanım havası sıcaklığı                | -20 ... 80 °C               |
| Çevre sıcaklığı                          | -20 ... 60 °C               |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L           |
| Bağlantının yönü                         | Arka tarafı merkezli        |
| Pnömatik bağlantı                        | G1/4                        |
| Malzeme, vida dişli tapa                 | Pirinç                      |
| Malzeme, muhafaza                        | Çelik                       |
| Malzeme, gözetleme camı                  | PMMA                        |
| Malzeme, emniyet halkası                 | Çelik                       |
| Malzeme, vidalar                         | Çelik                       |
| Ürün ağırlığı                            | 120 g                       |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Asetilen yok<br>Oksijen yok |