



Çabuk Egzost Valfi SE-3/4

Ürün numarası: 2280

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Çabuk egzoz
Pnömatik bağlantı 1	G3/4
Pnömatik bağlantı 2	G3/4
Montaj türü	geçiş deliği ile
Hava tahliyesi standart anma debisi 0,6-→ 0,5 MPa (6-→ 5 bar, 87-→ 72,5 psi)	7500 l/min
Hava verme standart anma debisi 0,6-→ 0,5 MPa (6-→ 5 bar, 87-→ 72,5 psi)	2500 l/min
Çalışma basıncı	0.5 Bar...10 Bar
Ortam sıcaklığı	-20 °C...75 °C
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Nominal genişlik	19 mm
Montaj konumu	herhangi bir
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...75 °C
Ürün ağırlığı	710 Gram
Pnömatik bağlantı 3	G3/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR