


# Eksenel kit EAMM-A-P10-38A-67A

Ürün numarası: 2297644

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Aktarılabılır tork	12.5 Nm
Ürün ağırlığı	230 Gram
Aktüatör arayüz kodu	P10-38A
Arayüz kodu motor In	67A
Kaplin yuvası arayüz kodu	38A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu