


# Redüktör EMGA-40-P-G3-EAS-40

Ürün numarası: 2297684

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Flanş boyutu redüktör	40 mm
Flanş büyüklüğü motor	40 mm
Dönme boşluğu	0.25 drc
Redüktör türü	Planet dişli
Redüktör oranı	3:1
Maks. tahrik devri	18000 1/min
Redüktör çalışma sıcaklığı	-25 °C...90 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma türü	IP54
Sürekli tahrik çıkış torku	11 Nm
Redüktör kütle atalet momenti	0.031 000018
Maks. tahrik çıkış torku	17.6 Nm
Maks. verimlilik	98 %
Torsiyonel rijitlik	1 000061
Ürün ağırlığı	350 Gram
Redüktör tahrik çıkışı arayüzü	40G
Redüktör tahrik arayüzü	40P
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu