


# Dişli kutusu EMGA-80-P-G5-EAS-80

Ürün numarası: 2297691

★ Temel ürün gamı

Servo motorlar için uygundur.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	80 mm
Motor flanş ölçüsü	80 mm
Burulma boşluğu	0,12 deg
Redüktör tipi	Planet redüktörü
Dişli oranı	5:1
Maks. giriş hızı	7.000 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-25 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	110 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,45 kgcm <sup>2</sup>
Maks. çıkış torku	176 Nm
Maks. verimlilik	98 %
Bükme direnci	6 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	2.000 g
Redüktör arayüzü, çıkış mili	80G
Redüktör arayüzü, silindir mili	80P
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun