

Kasıntı Alıcı CRFK-M12X1,25

Ürün numarası: 2305779

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	M12x1,25
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Ortam sıcaklığı	-20 °C...100 °C
Ürün ağırlığı	230 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Dişli civata malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Kapak malzemesi	EPDM
Somun malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik