


Dişli kutusu EMGC-67-A-G1-SEC-67

Ürün numarası: 2321480
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2026'a kadar mevcut.Alternatif ürünler için destek portaline bakın.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Redüktör flanş ölçüsü	67 mm
Motor flanş ölçüsü	67 mm
Burulma boşluğu	0,67 deg
Redüktör tipi	Dik açılı redüktör
Dişli oranı	1:1
Maks. giriş hızı	4.500 1/min
Redüktörün çalışma sıcaklığı	-20 ... 90 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP54
Sürekli çıkış torku	2 Nm
Redüktörün kütle atalet momenti	0,09 kgcm ²
Maks. çıkış torku	2,1 Nm
Maks. verimlilik	90 %
Bükme direnci	0,105 Nm/arcmin
Ürün ağırlığı	930 g
Arabirim kodu, motor çıkışı	67A
Arayüz kodu, motor giriş	67A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun