

Bağlantı kablosu

NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

Ürün numarası: 2384165

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	28 g
Elektriksel bağlantı 1	2x açılı soket, M12, 3-pin
Elektriksel bağlantı 2	Açılı soket, M8, 4-pin
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
40 °C'de kabul edilebilir akım yükü	2 A
Kablo uzunluğu	0,2 m
Kablo çapı	2,9 mm
Kablo yapısı	2x0,14
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-25 ... 80 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme, kablo kılıfı	TPE-U(PUR)