


# Sıkıştırma burcu EAMH-50-5-C13.6

Ürün numarası: 2428478

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	50
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	6.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	0,44 kgmm <sup>2</sup>
Ürün ağırlığı	19 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun