

Bağlama kovani EAMH-145-24-C34

Ürün numarası: 2429592

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|----------------------|----------------|
| Boyut | 145 |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Maks. devir | 4000 1/min |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -25 °C...60 °C |
| Bağıl nem | %0 - 95 |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Kütle atalet momenti | 30 000065 |
| Ürün ağırlığı | 177 Gram |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |