

Bağlama kovani EAMH-145-25-C34

Ürün numarası: 2429593

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	145
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	4000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	28.1 000065
Ürün ağırlığı	165 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu