

Kelebek vana

VZFB-D-40-WW-V4V4E

Ürün numarası: 2464098
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Nominal çap DN40, kaynaklı uçlar ile, DIN 11850, EPDM, malzeme 1.4404.
İmalattan kalkan tip. 2022'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tasarım yapısı	2-yollu disk valf
Tetikleme şekli	manuel
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Proses valfinin bağlantısı	Kaynaklı uçlar//kaynaklı uçlar
Nominal çap DN	40
Akış yönü	çift yönlü
Proses valfinin nominal basıncı	10
Tetikleme momenti	10 Nm
Standarda dayalı	DIN 11851
Ortam	Su Nötr sıvılar
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 120 °C
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut RoHS'a uygun
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Gövde için malzeme numarası	1.4404
Malzeme, disk	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Disk için malzeme numarası	1.4404
Malzeme, mil	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Şaft için malzeme numarası	1.4404
Ürün ağırlığı	1.100 g
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma