


Karşıt yatak EAMG-U1-70

Ürün numarası: 2598638

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|----------------------|------------------|
| Büyüklik | 70 |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Max. Devir | 5.000 1/min |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -25 ... 60 °C |
| Relatif hava nemi | 0 - 95 % |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Ürün ağırlığı | 74 g |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |