


Paralel kit EAMM-U-70-D32-60P-96

Ürün numarası: 2619586

★ Temel ürün gamı

Elektrikli sürücüler için uygundur.

FESTO



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|------------------------------|-----------------------|
| Büyükük | 70 |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Dişli oranı | 1:1 |
| Max. Devir | 5.000 1/min |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Depolama sıcaklığı | -25 ... 60 °C |
| Relatif hava nemi | 0 - 95 % |
| Koruma sınıfı | IP40 |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Kütle atalet momenti | 118 kgmm ² |
| Yüksüz itme torku | 0,18 Nm |
| Aktarılablinir dönüş momenti | 7 Nm |
| Ürün ağırlığı | 1.750 g |
| Arayüz kodu, aktüatör | D32B |
| Arayüz kodu, motor giriş | 60P |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |