


Dayama Baęlantı Takımı EADP-ES-R3-25

Ürün numarası: 2721599

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	25
Dönüş açısı ayar aralığı	0 drc...325 drc
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	0 °C...50 °C
Kütle atalet momenti JO	1 000018
Ürün ağırlığı	210 Gram
Montaj türü	dişı dış ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Stoper malzemesi	Nikel kaplı berilyum bronz
Flanş malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Tutma braket malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı