


Körüklü silindir EB-80-20

Ürün numarası: 2748903

FESTO

Bakım gerektirmez, Stick-Slip-Effekt oluşmaz.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	80
Gerekli olan kurma çapı	95 mm
Strok	20 mm
maksimum dışarı doğru hareket derecesi	70 mm
Max. Devirme açısı	10 deg
Max. Sapma	5 mm
Minimum kurma yüksekliği	50 mm
Çalışma şekli	tek etkili
Çalışma basıncı	0 ... 8 bar
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010 [-:::4]'e göre basınçlı hava
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-40 ... 70 °C
Geriye döme kuvveti	400 N
Ürün ağırlığı	500 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, körük	CR
Malzeme, muhafaza	Aluminium döküm