

# Paralel kit EAMM-U-70-D40-70A-96-S1

Ürün numarası: 2786316

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	70
Montaj konumu	herhangi bir
Redüktör oranı	1:1
Maks. devir	5000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	118 000065
Boşta çalışma tahrik torku	0.18 Nm
Aktarılabılır tork	7 Nm
Ürün ağırlığı	1730 Gram
Aktüatör arayüz kodu	D40B
Arayüz kodu motor In	70A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu