

Bağlama kovani EAMH-86-9-C27.3

Ürün numarası: 2789221

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	86
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	5000 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	11.6 000065
Ürün ağırlığı	116 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu