


# Paralel kit EAMM-U-86-D50-80P-102

Ürün numarası: 2803053

★ Temel ürün gamı

Elektrikli sürücüler için uygundur.

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                     | Değer                 |
|-----------------------------|-----------------------|
| Büyükük                     | 86                    |
| Montaj pozisyonu            | istenildiği gibi      |
| Dişli oranı                 | 1:1                   |
| Max. Devir                  | 5.000 1/min           |
| PWIS uygunluğu              | VDMA24364 Zon III     |
| Depolama sıcaklığı          | -25 ... 60 °C         |
| Relatif hava nemi           | 0 - 95 %              |
| Koruma sınıfı               | IP40                  |
| Çevre sıcaklığı             | -10 ... 60 °C         |
| Kütle atalet momenti        | 175 kgmm <sup>2</sup> |
| Yüksüz itme torku           | 0,25 Nm               |
| Aktarılabilir dönüş momenti | 9,5 Nm                |
| Ürün ağırlığı               | 2.330 g               |
| Malzeme hakkında not        | RoHS'a uygun          |