


Paralel kit EAMM-U-145-D100-120G-188

Ürün numarası: 2803620

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|-------------------------------|-------------------------|
| Büyükük | 145 |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Dişli oranı | 1:1 |
| Max. Devir | 4.000 1/min |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364 Zon III |
| Depolama sıcaklığı | -25 ... 60 °C |
| Relatif hava nemi | 0 - 95 % |
| Koruma sınıfı | IP40 |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Kütle atalet momenti | 2.270 kgmm ² |
| Yüksüz itme torku | 2 Nm |
| Aktarılabılınir dönüş momenti | 50 Nm |
| Ürün ağırlığı | 12.000 g |
| Arayüz kodu, aktüatör | D100B |
| Arayüz kodu, motor giriş | 120G |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |