


T geçmeli bağlantı NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5

Ürün numarası: 2839846

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-101
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Ürün ağırlığı	28 g
Elektriksel bağlantı 1	Düz soket, M12x1, 5-pin, A-kodlu
Elektriksel bağlantı 2	Düz fiş, M12x1, 2-pin, A-kodlu
Elektriksel bağlantı 3	Düz soket bağlantı, M12, 3-pin, A
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
40°C'de kabul edilebilir akım yükü	4 A
Aşırı gerilim dayanımı	1,5 kV
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Çevre sıcaklığı	-25 ... 85 °C
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Malzeme, muhafaza	TPE-U(PUR)
Renkli gövde	Siyah
Malzeme, rakor somunu	Çinko pres döküm Nikel kaplı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	FPM
Malzeme, sıkma bağlantılar	Bakır alaşım Altın yaldızlı