


Manifold blok MRS-2

Ürün numarası: 2844247

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	2
Valf yerlerinin max. sayısı	2
Mpa işletim basıncı	-0,09 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Maksimum sıkma momenti, valf bağlantısı	2,5 Nm
Maks. sıkma torqu, duvar montaj	4 Nm
Ürün ağırlığı	365 g
Pnömatik bağlantı 1	G3/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, bağlantı plakası	İşlenmiş alüminyum alışımlı