


Frenleme direnci CACR-KL2-40-W2000

Ürün numarası: 2882343

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	500
Montaj pozisyonu	Serbest konveksiyon dikey
380 V'ta fren direnci için darbe enerjisi	8.000 Ws
780 V'ta fren direnci için darbe enerjisi	7.200 Ws
% 35 iş çevrimi ve 20°C'de performans	2.000 W
Anma gücü, fren direnci	800 W
380 V'ta fren direnci nominal güç	600 W
780 V'ta fren direnci nominal güç	480 W
Direnç değeri	40 Ohm
Müsaade edilebilirlik	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	2.400 g
Bağlantı şekli	geçiş delikli Aksesuarlı Seçenekler:
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun