


Eklem bağlantı CRSNCS-40

Ürün numarası: 2895921

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Boyut | 40 |
| Standarda dayalı | ISO 15552 (önceden VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290 da) |
| Varyantlar | Korozyona karşı yüksek koruma |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk | Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir |
| Ortam sıcaklığı | -40 °C...150 °C |
| Ürün ağırlığı | 239 Gram |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sabitleme malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |
| Mafsal yatağı malzemesi | PTFE Paslanmaz çelik |
| Vida malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |