


# Klips sabitleyici AGTC-T-SG-1

Ürün numarası: 2927782  
Üretimden kalkacak ürün

[İmalattan kalkan tip. 2023'a kadar mevcut.](#) Alternatif ürünler için destek portaline bakın.

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı, tek durumlu
Pnömatik bağlantı 1	Dişi dış G1/4
Tetikleme şekli	mekanik
Çalışma basıncı	2 ... 6 bar
Çevre sıcaklığı	5 ... 40 °C
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş TPE-S
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	Makine ekipmanlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 40 °C
Max. Sıkma torku	15 Nm
Ürün ağırlığı	750 g
Malzeme, bağlantı dişi	Dövme alüminyum alaşım, anotlanmış
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, tutucu	Paslanmaz çelik yay
Malzeme, alet tutucu	Yüksek alışımlı çelik
Alet taşıyıcı	Baskı parçalı T-slot