

Valf

VOFD-L35T-

Ürün numarası: 2956784

FESTO

doğrudan kontrollü, 3,5 mm nominal çap.



Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	3/2-yollu, kapalı, tek durumlu, yarı otomatik 3/2 kapalı, tek durumlu
Tetikleme şekli	elektriksel
Genişlik	51 mm
Standart nominal debi	406 l/min
Mpa işletim basıncı	0 ... 0,8 MPa
Çalışma basıncı	0 ... 8 bar
Tasarım yapısı	Direkt uyarılı dikme valf
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Koruma sınıfı	IP65
Nominal genişlik	3,5 mm
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Yardımcı el kumanda	kilitli yok İtme
Kumanda şekli	direkt
Akış yönü	tek yönlü
Vakumda kullanılabilir	hayır
b değeri	0,15
C değeri	1,8 l/sbar
Debi miktarı Kv havalandırma	0,32 m ³ /h
Debi miktarı Kv tahliye	0,32 m ³ /h
Standart nominal debi miktarı 2-3	440 l/min
Kapama süresi	60 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	40 ms
Kullanım havası	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2] ISO 8573-1:2010 [7:1:2] uyarınca basınçlı hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	4 - Çok yüksek paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Kullanım havası sıcaklığı	-50 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-50 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	390 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR VMQ
Malzeme, muhafaza	Alüminyum Ematal Yüksek alışımlı paslanmaz çelik